


# 導向單元 FENG-40-50-KF

訂貨編號: 34499

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	40
行程	50 mm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大力 $F_y$	1000 N
最大力 $F_y$ , 靜態	1260 N
最大力 $F_z$	1000 N
最大作用力 $F_z$ , 靜態	1260 N
最大力矩 $M_x$	44 Nm
最大力矩 $M_x$ , 靜態	55 Nm
最大力矩 $M_y$	52 Nm
最大力矩 $M_y$ , 靜態	65 Nm
最大力矩 $M_z$	52 Nm
最大力矩 $M_z$ , 靜態	65 Nm
位移力	15 N
產品重量	2530 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	回火鋼
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
聯接板材料	陽極氧化精製鋁合金