


導向單元 FENG-40-320-KF

料號: 34504

FESTO

具迴圈滾珠軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導。



技術參數

特性	值
尺寸	40
行程	320 mm
裝配置置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大輸出力Fy	1,000 N
Max. force Fy static	1,260 N
最大輸出力Fz	1,000 N
Max. force Fz static	1,260 N
最大扭矩Mx	44 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	55 Nm
最大扭矩My	52 Nm
My靜態時的最大扭矩	65 Nm
最大扭矩Mz	52 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	65 Nm
置換力	15 N
產品重量	3,394 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	熱處理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy