

波紋吸盤 VASB-15-1/8-PUR

產品代號: 35418

FESTO

具密封圈 OL



技術參數

特性	值
額定尺寸	3 mm
吸盤直徑	15 mm
有效的吸氣直徑	12 mm
設計結構	真空接口位於頂部 圓形, 1.5 層盤旋褶皺
工作介質	大氣
環境溫度	-20 ... 60 °C
70%真空時的起步阻力	7.9 N
安裝螺紋	G1/8
吸盤安裝件	G 1/8
真空接口	G1/8
肖氏硬度	62
凸緣螺絲的材料訊息	牙鑄鋅
吸盤的材料訊息	TPE-U(PU)