


電磁線圈

VACC-S18-70-K5-7-U2D

料號: 3546876

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 48 V AC and DC, flameproof enclosure.



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	48 V DC: 7 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
EU以外的防爆保護認證	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
周遭防爆溫度	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
產品重量	1,700 g
電氣連接	接線盒, 電纜入口螺紋 NPT1/ 2
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	鍛造鋁合金 灰鑄鐵