

電磁線圈 VACC-S18-70-K5-16-U2D

訂貨編號: 3546913

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	125 V DC: 7.0 W
允許的電壓波動	-15%/+10%
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
歐盟境外防爆認證	I 類, 2 區 (CA) I 類, 2 區 (US)
防爆	I 類, 2 區 (CA) I 類, 2 區 (US)
防爆環境溫度	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	1700 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 NPT1/2
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	精製鋁合金 灰鑄鐵