

## 堵頭 B-1/4

訂貨編號: 3569

FESTO



## 資料表

特性	值
套組規格	10
符合標準	DIN 908
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
標稱扭矩	11 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	15 g
安裝方式	內六角, 規格 6 mm
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G1/4
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	鍍鋅鋼
O 型圈材料	PA TPE-U(PUR)