


桿驅動閥 V-3-M5

訂貨編號: 3626

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	機械
標準標稱流量	80 l/min
工作口	M5
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
結構特點	提動座
公稱通徑	2 mm
嚮導類型	直接
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	23 N
產品重量	25 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 2	M5
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋅