


# 單向閥 H-M5

訂貨編號: 3671

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 2	M5
安裝方式	管式安裝
標準標稱流量	115 l/min
工作壓力	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	黃銅
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR