

連接電纜 NEBS-SM12G12-E-5-N-LE12

訂貨編號: 3947395

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101
電纜標識	具附件
連接頻率	100
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	12
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	12
電氣介面 1, 安裝類型	六角螺絲鎖, 規格 13
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	12
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	12
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
操作電壓範圍 AC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	1.5 A
抗電湧性	0.5 kV
電纜長度	5 m
電纜特徵	拖鏈適用
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	32 mm
彎曲半徑, 移動電纜	65 mm
電纜直徑	6.5 mm
電纜結構	12 x 0.25 mm ²
標稱導線橫切面積	0.25 mm ²
線端	直接切斷
防護等級	IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下

特性	值
環境溫度	-5 °C...70 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	黑色
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
螺絲緊固鎖的材料	壓鑄鋅，鍍銀
電觸頭材料	鍍金黃銅