


# 壓力指示器 OH-22-RT

訂貨編號: 4131

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	1.4 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...45 °C
環境溫度	-10 °C...45 °C
產品重量	25 g
安裝方式	安裝到控制面板中，直徑 22.5
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規