


**感測器**  
**SKDA-7-AB**  
 料號: 4624762



**技術參數**

特性	值
Force measuring range	0 ... 7 kN
Calibration range	-0.5 ... 7.5 kN
Limit load	15 kN
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
類比輸出	4 - 20 mA
精度, 類比輸出 FS	0.2 %FS
Material housing	鍛造鋁合金 高合金鋼, 耐腐蝕
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
產品重量	0.3 kg
環境溫度	-20 ... 80 °C
防護等級	IP67
電氣連接	插頭插座 M12x1 4-pin A-coded
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV