

# 底座 VABS-S7-BE-B-N14-V14

訂貨編號: 4727328

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
嚮導氣源	內嚮導
工作壓力	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
流量 Kv, 增壓	2.2 m <sup>3</sup> /h
排氣流量 Kv	8.6 m <sup>3</sup> /h
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	250 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	1/4 NPT
氣動介面, 氣口 2	法蘭 1/4 NAMUR·接口模式
氣動介面, 氣口 3	1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
底座材質	Ematal 塗層鋁
密封件材質	NBR