


底座

VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

料號: 4727331

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
嚮導氣源	外部 內部的
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
操作壓力	0 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	Flange 1/4 NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR