


# 連接件 NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

訂貨編號: 4787544

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
產品重量	157 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	8
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	8
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲鎖
電氣介面 2, 功能	類比輸出模組 (綠色), 數位量輸入模組 (白色), 類比輸入模組 (黃色), 數位量輸出模組 (紅色) 控制器端
電氣介面 2, 設計	圓形
電氣介面 2, 介面類型	4x ??
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2, 安裝類型	螺絲鎖
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
直流工作電壓, 負載電壓	0 V...30 V
額定直流工作電壓, 負載電壓	24 V
40°C 時的額定電流	2 A
抗電湧性	60 V
電纜長度	0.623 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C

特性	值
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	鍍鎳壓鑄鋅
電觸頭材料	黃銅 鍍鎳
絕緣護套材料	PP