

球閥


VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507-V14V14

料號: 4795669

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 11/2", top flange F0507, PN16, clamp ferrule to ASME-BPE, electropolished.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



技術參數

特性	值
設計結構	2位球閥
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Clamp in accordance with ASME-BPE
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
法蘭孔的樣式	F0507
內徑	34.8 mm
額定直徑 DN	40
閥功能	2/2
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	16
壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN	23 Nm
基於標準	ASME BPE ISO 5211
介質	Vapour 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 水 中性液體
介質溫度	-20 ... 200 °C
流量 Kv	189 m3/h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Material housing	不鏽鋼鑄件
外殼的材料編號	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	不鏽鋼鑄件
球體的材料編號	1.4409
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4401
產品重量	1,970 g
授權	3-A Sanitary CRN
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress