


# EMC 濾波器 CAMF-C5-FC

訂貨編號: 4825847

FESTO



## 資料表

特性	值
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
操作電壓範圍 AC	0 V...30 V
標稱工作電壓, 交流	24 V
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP30
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-40 °C...80 °C
材料說明	RoHS 合規
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	15
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	8
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	Sub-D
電氣介面 2, 介面/線芯數	15
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	8
電氣介面 2, 安裝類型	2x 螺絲 4-40 UNC-2A
協定	HIPERFACE
外殼顏色	銀色
外殼材質	金屬化塑膠