

# 嵌入式法蘭 DARF-Q12-32

訂貨編號: 4886224

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 尺寸                  | 32             |
| 安裝位置                | 可選             |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C   |
| 最大緊固扭矩              | 2.9 Nm         |
| 產品重量                | 92 g           |
| 材料說明                | RoHS 合規        |
| 法蘭材料                | 陽極氧化精製鋁合金      |
| 螺絲材料                | 鍍鋅鋼            |