


# 圓形氣壓缸 DGS-16- -P

料號: 4935  
將停止供貨的產品

終點位置具彈性緩衝環

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



代表範例



## 技術參數

| 特性                 | 值                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程                 | 1 ... 400 mm                  |
| 活塞直徑               | 16 mm                         |
| 緩衝                 | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 位置檢測               | 無                             |
| 多樣型                | 單端活塞桿                         |
| 操作壓力               | 1 ... 10 bar                  |
| 操作模式               | 雙動                            |
| 操作介質               | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質        | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 環境溫度               | -20 ... 80 °C                 |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 91 N                          |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 121 N                         |
| 氣壓連接               | G1/8                          |