

塑膠氣管 PUN-V0-8X1,25-BR

訂貨編號: 525463

FESTO



資料表

特性	值
外徑	8 mm
流量相關彎曲半徑	37 mm
內徑	5.7 mm
最小彎曲半徑	18 mm
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...0.7 MPa -13.775 psi...101.5 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...7 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值为 0.6 MPa
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態，無冰)
材料的防火測試	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0.75 mm)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 °C...60 °C
環境溫度說明	無壓使用，最高 90 °C
產品重量 (取決於長度)	0.031 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管 用於倒鈎接頭內徑 6 mm，具有聯接螺帽 用於內徑 6 mm 的倒鈎接頭
顏色	棕色
顏色說明	由於防火功能，與標準顏色不符
蕭氏硬度	D 54 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)