

塑膠氣管 PAN-V0-10X1,25-WS

訂貨編號: 525480

FESTO



資料表

特性	值
外徑	12 mm
快插接頭外徑	10 mm
流量相關彎曲半徑	56 mm
內徑	7.5 mm
最小彎曲半徑	34 mm
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...0.3 MPa -13.775 psi...43.5 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...3 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...12 bar
關於工作壓力的提示	礦物油：在最高溫度 90°C 時，最大值为 0.3 MPa 水：在最高溫度 90°C 時，最大值为 0.3 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 礦物油 水（液態，無冰）
材料的防火測試	UL94 V-0（外殼）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...90 °C
產品重量（取決於長度）	0.088 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 10 mm
顏色	白色
蕭氏硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PA12-P PVC-P