


吸盤完整

ESS-80-BT-M10

料號: 525997

FESTO

易於互換,



技術參數

特性	值
吸盤托架的高度補償器	10.5 mm
最小工件半徑	100 mm
額定尺寸	2.5 mm
吸盤直徑	80 mm
吸盤容積	59.1 cm ³
裝配位置	任何
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 5
吸盤外型	圓形, 1.5 摺波紋
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
額定操作壓力	-0.7 bar
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
在額定操作壓力的保持力	237 N
在額定工作壓力下的側向力	102 N
產品重量	84.5 g
安裝類型	藉由真空接口
真空連接	M10
顏色	紅色/棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	Vulkollan®