


不帶接頭的真空吸盤 ESV-40-GT

訂貨編號: 526001

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤支架的高度補償器	5.5 mm
最小工件半徑	35 mm
真空吸盤直徑	40 mm
真空吸盤容積	5.4 cm ³
安裝位置	可選
結構特點	圓形、鈴形
真空吸盤形狀	圓形，有深度
工作壓力	-0.95 bar...0 bar
額定工作壓力	-0.7 bar
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
70% 真空時的拉脫力	54 N
額定工作壓力時的保持力	64 N
額定工作壓力下的側向力	20 N
產品重量	5.7 g
安裝方式	透過真空口
顏色	紅棕色
蕭氏硬度	72 +/- 5
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	聚氨酯彈性體