


過濾調壓閥 LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H

FESTO

料號: 526282
將停止供貨的產品

具螺紋連接板及壓力錶, 半自動排水
該產品只可從Festo美國訂購

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|----------------------------------------|
| 尺寸 | Micro型 |
| 系列 | D |
| 裝配位置 | 垂直 |
| 過濾等級 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 半自動 |
| 最大冷凝物容積 | 3 cm ³ |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.3 bar |
| 標準額定流量 | 410 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 124 g |
| 安裝類型 | 具安裝支架 選配 線路安裝 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT1/8-27 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT1/8-27 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 杯罩的材料訊息 | PC |