

過濾器

LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

料號: 526302



將停止供貨的產品

具螺紋連接板, 半自動排水

該產品只可從Festo美國訂購

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	半自動
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	3 cm ³
操作壓力	1 ... 10 bar
標準額定流量	290 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2
輸出口的空气純淨度	惰性氣體 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	64 g
安裝類型	具配件 線路安裝 選配
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/8-27
材料備註	符合 RoHS
過濾器的材料訊息	PE
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC