



# 近接感測器 SME-8-SL-LED-24

料號: 526622  
將停止供貨的產品

FESTO

電氣, 具舌簧觸點, 用於具T型槽驅動器, 具M8插頭.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
設計	用於T型槽
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材料備註	符合 RoHS
Instructions for use	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
測量變量	位置
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-40 ... 60 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	具觸點, 雙極性
切換元件功能	常開觸點
開啟時間	<= 0.6 ms
關閉時間	0.05 ms
最大切換頻率	500 Hz
最大輸出電流	500 mA
最大接點容量 AC	10 VA
最大接點容量 DC	10 W
電壓降	0 V
短路強度	否
過載承受能力	還未上市
工作電壓範圍 AC	10 ... 30 V
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性保護	否
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
接頭的導線引出方向	軸向
安裝類型	夾在T型槽中 縱向插入到插槽
緊固扭矩	0.2 Nm
裝配位置	任何
產品重量	5 g
外殼顏色	黑色
Material housing	環氧樹脂 PC PET 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED

特性	値
防護等級	IP65 IP67
絶縁電圧	50 V
浪湧強度	0.8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染程度	3