


接近開關 SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8D

產品代號: 526671

FESTO

電驅動，具磁簧，用於具 10 mm 感測器槽的驅動單元，頂端安裝，具M8插頭。



技術參數

特性	值
設計	適用於圓形槽
符合標準	DIN EN 60947-5-2
授權	c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	接觸式，雙極性
切換元件功能	常開觸點
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
開啟時間	<= 0.5 ms
關閉時間	<= 0.03 ms
最大切換頻率	800 Hz
最大輸出電流	500 mA
最大接點容量 AC	10 VA
最大接點容量 DC	10 W
電壓降	0 V
短路強度	否
過載承受能力	還不可獲得
工作電壓範圍 AC	10 ... 30 V
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性容錯保護	否
電氣連接	具插頭電纜 M8x1 3-pin
接頭的導線引出方向	橫向
電纜長度	0.3 m
電纜護套的材料訊息	PUR
安裝類型	夾在T型槽中 可以從上方插入到槽內
緊固扭矩	0.2 Nm
產品重量	6.8 g
外殼的材料訊息	鍍鎳 黃銅 PPS TPE-U(PU) 高合金鋼，耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
保護等級	IP65 IP67
絕緣電壓	50 V
浪湧強度	0.8 kV
污染程度	3