


伺服馬達 MTR-AC-70-3S-AB

產品代號: 526728

FESTO

不具齒輪元件/具剎車



技術參數

特性	值
轉子位置感測器	溶劑
溫度監控	PTC 電阻
最高速度	11,640 1/min
額定擺動速度	6,250 1/min
制動裝置的DC工作電壓	24 V
連續的開路電流	5.07 A
絕緣保護等級	F
制動裝置的功耗	11 W
馬達恆定	0.32 Nm/A
額定馬達功率	913 W
額定電壓 DC	325 V
額定電機電流	4.3 A
峰值電流	10 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU low 電壓 指導原則
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
相對空氣濕度	最大 90%
保護等級	IP54
環境溫度	-40 ... 40 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
斷電時總和轉動慣量	0.5 kgcm ²
剎車保持扭矩	1.5 Nm
剎車的重力慣性力矩	0.1 kgcm ²
轉子的重力慣性力矩	0.4 kgcm ²
額定轉矩	1.4 Nm
最大轉矩	3.1 Nm
停轉扭矩	1.64 Nm
容許的軸向驅動軸負載	75 N
容許的徑向軸負載	150 N
產品重量	2,200 g
電接頭系統	插頭