

壓力錶

MA-63-145-R1/4-PSI-E-RG

料號: 526792
將停止供貨的產品

具 顯示單位 psi, 可調式紅/綠範圍

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|---------------|
| 顯示範圍【psi】 | 0 ... 145 psi |
| 符合標準 | EN 837-1 |
| 壓力錶的額定尺寸 | 63 |
| 設計結構 | Bourdon-管壓力錶 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 操作介質 | 惰性氣體 中性液體 |
| 操作壓力 | 0 ... 145 Psi |
| 可變負載係數 | 0.66 |
| 測量精度等級 | 2,5 |
| 防護等級 | IP43 |
| 介質溫度 | -20 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 連接的位置 | 後側中心 |
| 氣壓連接 | R1/4 |
| 材料與介質接觸 | 黃銅 |
| 凸緣螺絲的材料訊息 | 黃銅 |
| 外殼的材料訊息 | ABS |
| 可視窗的材料訊息 | PMMA |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 產品重量 | 90 g |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 無氧氣 無乙炔 |