


插頭 SD-SUB-D-ST25

料號: 527522

FESTO

25-pin, 用於連接至Multi-pin插頭連接器 MPV-E-E/A-M-12 或 CPX-AB-M12-M8-KL



技術參數

特性	值
安裝類型	貫通孔
裝配位置	任何
產品重量	51 g
電氣連接	25-pin 插頭 Sub-D
工作電壓範圍 DC	≤ 250 V
工作電壓範圍 AC	≤ 250 V
容許的電流負載	5 A
電纜螺紋連接	Pg11
容許的電纜直徑	7 ... 12 mm
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 鍍金