

# 精細過濾器 MS6N-LFM

訂貨編號: 527671

FESTO



## 資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	6
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm...1 µm
冷凝水排放裝置	全自動 手動旋轉 半自動
工作壓力	0 bar...20 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
保護罩	塑膠濾杯保護罩 整合金屬濾杯
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
差壓顯示器	畫面顯示 透過壓力感測器
認證	c UL us - 認證 (OL)
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	垂直 +/-5°
外殼材質	壓鑄鋁
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
密封件材質	NBR
材料說明	RoHS 合規