

開關閥 MS6N-EE

訂貨編號: 527683

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	電控
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	鎖定式 無 按鈕式
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	為 G1/4 準備 透過壓力感測器 具有壓力錶
工作壓力	4 bar...18 bar
標準標稱流量	2600 l/min...7000 l/min
持續通電率	100%
線圈的特性參數	110 V AC : 50/60 Hz, 啟動功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 230 V AC : 50/60 Hz, 啟動功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 24 V DC: 2.5 W
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
認證	c UL us - 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
適合食品產業使用	見補充材料說明

特性	值
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	740 g
氣動介面，氣口 3	G1/2
嚮導氣源	內嚮導
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁