


緩啟動閥 MS4N-DL

料號: 527712

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
排氣功能	可節流
驅動類型	氣壓
裝配位置	任何
手動控制	無
設計結構	活塞座
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	直接
嚮導氣源	外部
流量方向	不可逆
閥功能	2/2
壓力錶	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 具壓力感測器 具壓力錶
操作壓力	4 ... 14 bar
標準額定流量	1,000 ... 2,000 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	213 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁