

空氣調理單元 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

FESTO



料號: 527862

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

無螺紋連接板, 接頭螺紋在外殼上, 不具壓力錶, 手動冷凝水排放

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥不具壓力錶 比例式標準油霧器
最大冷凝物容積	3 cm ³
過濾等級	5 µm
壓力錶	M5 已準備好
操作壓力	1 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.3 bar
標準額定流量	80 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	103 g
安裝類型	線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
Material housing	鍛造鋁合金
Material bowl	PC