


操作單位 CPX-MMI-1

料號: 529043

FESTO

用於模組化電氣閥島 CPX.



技術參數

特性	值
寬度	81 mm
高度	28 mm
長度	137 mm
最大接口電纜長度	15 m
顯示	128 x 64 像素 LCD-Display 具背光
控制元件	3個功能鍵 4個滾動鍵 薄膜按鍵
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
數據介面	RS 232 接口 57,6Kbaud M12 插座 4-pin
額定工作電壓 DC	24 V
電源	由連接的設備提供
額定操作壓力時的電流消耗	50 - 60 mA
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
防氣爆	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 3D
防塵爆	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
周遭防爆溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
相對空氣濕度	非冷凝
直接和間接接觸保護	PELV
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	150 g
Material housing	PA-加強