


測量單位 ASDLP-160-140/170

料號: 529092

FESTO

SDLP測量單元可以被卡入DLP氣壓缸的現成槽中。
以現有DLP氣壓缸裝上測量單元來進行升級。



技術參數

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	c T6
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防塵爆	c 80°C
周遭防爆溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大行程速度	0.05 m/s
行程	140 ... 170 mm
設計結構	具齒輪單元的螺桿
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
材料訊息, 蓋子	鍛造鋁合金
材料訊息, 滑塊外殼	鍛造鋁合金
材料訊息, 滑塊接口	鍛造鋁合金
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
材料訊息, 裝配夾頭	鍛造鋁合金
材料訊息, 連接桿	高合金鋼, 耐腐蝕
材料訊息, 軸承密封	NBR
材料訊息, 桿密封	TPE-U(PU)
行程到旋轉角度的轉換	40 ... 120 deg
防護等級	IP67
耐腐蝕等級 CRC	3