

油霧器

MS4-LOE-1/8-R-Z

料號: 529414

FESTO

塑料杯罩保護, 氣流方向: 從右到左.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	30 cm ³
杯罩保護	塑料防護裝置
操作壓力	1 ... 12 bar
油霧器起作用所需的最小流量	40 l/min
標準額定流量	1,100 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	194 g
安裝類型	選配 線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC