

緩啟動閥 MS4-DL-1/4-Z

訂貨編號: 529532

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 排氣功能 | 具有節流選項 |
| 驅動方式 | 氣動 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 手動裝置 | 無 |
| 結構特點 | 活塞閥座 |
| 復位類型 | 彈簧復位 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 嚮導氣源 | 外部 |
| 流向 | 不可逆 |
| 閥功能 | 2/2 |
| 工作壓力 | 4 bar...14 bar |
| b 值 | 0.45 |
| c 值 | 9.6 l/sbar |
| 標準標稱流量 | 2000 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 213 g |
| 安裝方式 | 是否要: 管式安裝 具有附件 |
| 氣動介面, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/4 |

| 特性 | 值 |
|-------|---------|
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |