

# 過濾器 MS6-LF-1/2-EUV

訂貨編號: 529621

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
最大冷凝容積	38 cm <sup>3</sup>
保護罩	整合金屬濾杯
工作壓力	2 bar...12 bar
標準標稱流量	4100 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	820 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/2
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
絕緣板材質	POM