


步進馬達

MTR-ST-42-48S-AA

產品代號: 530057

FESTO

將停止供貨, 截至日期2008



技術參數

特性	值
絕緣保護等級	B
額定電壓 DC	48 V
額定電機電流	1.8 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	45 - 80 %
保護等級	IP54
環境溫度	0 ... 50 °C
斷電時總和轉動慣量	0.068 kgcm ²
馬達保持轉矩	0.34 Nm
轉子的重力慣性力矩	0.068 kgcm ²
容許的軸向驅動軸負載	7 N
容許的徑向軸負載	18 N
產品重量	390 g
電接頭系統	插頭