


# 氣源處理組件 MSB6-3/8-FRC7:J3M1-Z

產品代號: 530297

FESTO

過濾器 - 調壓閥 - 油霧器組合體, 12 bar 的最大輸出壓力, 5 µm 過濾精度, 具壓力錶, 調壓閥調節頭可鎖定, 塑料杯罩外套塑料杯罩保護, 採用手動冷凝水排放裝置, 氣流方向: 從右到左.



## 技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	整合有鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥 具壓力錶 比例式標準油霧器
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具有回流
杯罩保護	塑料防護裝置
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
輸入壓力 1	1.5 ... 20 bar
標準額定流量	3,400 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	3.7.- 符合DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,495 g
安裝類型	具附件
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8