



調壓閥

MS6-LRB-1/2-D5-VS-AS-Z

產品代號: 530325

FESTO

適合氣路板安裝, 4 bar 的最大輸出壓力, 不具壓力錶,
調壓閥調節頭可鎖定, P2接口位於前側。



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	具附件, 可鎖定
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥 具有環路氣源系統
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
壓力控制範圍	0.3 ... 4 bar
輸入壓力 1	0.8 ... 20 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	7,300 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	747 g
安裝類型	具附件 可選 前面板安裝 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	不含有黃銅和PTFE
控制面板的材料訊息	POM PA
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
隔膜的材料訊息	NBR