



調壓閥

MS6-LRB-1/2-D7-VS-AS-Z

料號: 530337

FESTO

用於氣路板組裝, 最大輸出壓力 12 bar, 不具壓力錶,
調壓閥調節頭可鎖定, 連接口P2在前側.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 具配件, 可鎖定
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥 具環路氣源系統
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
操作壓力	0.8 ... 20 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	5,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	747 g
安裝類型	選配 前面板安裝 線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
控制面板的材料訊息	POM PA
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
膜片的材料訊息	NBR