


精密過濾器 MS6-LFM-1/4-BRV

訂貨編號: 530514

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 系列 | MS |
| 尺寸 | 6 |
| 結構特點 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 1 µm |
| 冷凝水排放裝置 | 全自動 手動裝置, 非鎖定式 |
| 工作壓力 | 2 bar...12 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 惰性氣體 |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 符合 ISO 8573-1:2010 標準的壓縮空氣 [5:4:3] |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量 | 950 l/min |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量 | 140 l/min |
| 過濾效率 | 99.99 % |
| 最大冷凝容積 | 38 cm ³ |
| 保護罩 | 塑膠濾杯保護罩 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 過濾效率, 細顆粒 | 99 % |
| 殘餘含油量 | 0.5 mg/m ³ |
| 過濾效率, 油氣溶膠 | 90 % |
| 安裝方式 | 是否要: 管式安裝 具有附件 |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 氣動介面, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/4 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 過濾器材料 | 硼矽酸鹽纖維 |

| 特性 | 值 |
|-------|---------|
| 碗罩材料 | PC |
| 密封件材質 | NBR |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 產品重量 | 600 g |