



氣源處理組件

MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

產品代號: 531096

FESTO

由過濾器、調壓閥、油霧器以及牆面安裝板組成。12 bar 的最大輸出壓力, 40 µm 過濾精度, 具壓力錶, 金屬保護罩, 採用手動冷凝水排放裝置, 氣流方向: 從右到左。



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	具壓力錶的調壓閥 標準過濾器 標準油霧器
杯罩保護	金屬保護罩
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	1 ... 12 bar
輸入壓力 1	1.5 ... 14 bar
標準額定流量	800 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度40 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1 標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	具附件
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4