



過濾調壓閥

MS6N-LFR-1/2-D6-CRV-AS-Z

產品代號: 531315

FESTO

Maximum output pressure 7 bar, 5 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	具附件，可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥 具壓力錶
冷凝物最大容積	38 ml
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道
杯罩保護	塑料防護裝置
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	0.3 ... 7 bar
輸入壓力 1	2 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	5,600 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	3.7.- 符合 DIN ISO 8573-1 標準
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	875 g
安裝類型	具附件 可選 前面板安裝 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/2-14
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC
材料訊息, 隔離片	POM