


油霧器

MS6N-LOE-3/8-R-Z

產品代號: 531715

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保護, 氣流方向: 從右到左.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	75 cm ³
杯罩保護	塑料防護裝置
輸入壓力 1	1 ... 16 bar
油霧器起作用所需的最小流量	50 l/min
標準額定流量	5,300 l/min
工作介質	過濾壓縮空氣, 過濾精度 40 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	0 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	600 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT3/8-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT3/8-18
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC