


油霧器

MS6N-LOE-1/4-U-Z

產品代號: 531719

FESTO

金屬保護罩, 氣流方向: 從右到左.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------|--------------------|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 設計結構 | 比例式標準油霧器 |
| 最大儲油能力 | 80 cm ³ |
| 杯罩保護 | 金屬保護罩 |
| 輸入壓力 1 | 1 ... 16 bar |
| 油霧器起作用所需的最小流量 | 50 l/min |
| 標準額定流量 | 2,500 l/min |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣, 過濾精度 40 此 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 油的粘度 | ISO VG 32 |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 產品重量 | 810 g |
| 安裝類型 | 具附件 可選 線路安裝 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT1/4-18 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT1/4-18 |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |
| 杯罩的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |