



## 調壓閥

### MS6N-LRB-1/2-D5-AS-BI-Z

產品代號: 531825

FESTO

適合氣路板裝配，具 QS 快插接頭的直角輸出塊，4 bar  
最大輸出壓力，具壓力錶，P2 接口位於前側。



## 技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	具附件，可鎖定
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥 具有環路氣源系統
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	0.3 ... 4 bar
輸入壓力 1	0.8 ... 20 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	600 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	747 g
安裝類型	具附件 可選 前面板安裝 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 2	QS-8
控制面板的材料訊息	POM PA
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
隔膜的材料訊息	NBR