



精密過濾器

MS6N-LFM-3/8-BRV-Z

產品代號: 531859

FESTO

1 µm filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	1 µm
過濾器功效	99.99 %
冷凝水排放	全自動
設計結構	纖維過濾器
冷凝物最大容積	38 cm ³
杯罩保護	塑料防護裝置
輸入壓力 1	2 ... 12 bar
標準額定流量	700 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣，過濾精度5 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	2.7.3 符合 DIN ISO 8573-1
介質溫度	5 ... 60 °C
殘渣油的成分	0.5 mg/m ³
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	600 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT3/8-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT3/8-18
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
過濾器的材料訊息	硼 酸鹽纖維
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC