


# 活性炭過濾器

## MS6N-LFX-1/2-R

料號: 531921

FESTO

塑料杯罩保護, 氣流方向: 從左到右.



### 技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器
杯罩保護	塑料防護裝置
操作壓力	0 ... 20 bar
空氣品質等級的最大標準流量	900 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	600 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material filter	活性炭
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	PC